

Flexible de vide (mètre)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL > VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 48 mm

Diamètre intérieur d: 38 mm

Longueur max.: 50 m


Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 120 mm

Plage de pression (press. de service): -0,88 ... 7,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	38 mm
D	48 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	48-38
Plage de pression (press. de service)	-0,88 ... 7,00 bar
Température de travail	-15 ... 65 °C
Rayon de pose min.	120 mm
Longueur max.	50 m
Poids/M	896 g/m
Poids/M	0,90 kg/m
Matière tuyau	PVC avec spirale de fil

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>

Famille de produit

VSL

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSB 32-50 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00004

Plage de serrage: 32,0 ... 50,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SSB 40-60 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00005

Plage de serrage: 40,0 ... 60,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00170

Filetage G1: G1-1/2"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 38 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 12,2 mm

Diamètre nominal dn: 29,9 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Flexible de vide (mètre)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de