

Pompe à vide

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Réf. article.:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien



Alimentation: courant triphasé

Voltage (60 Hz): YY230/Y460V ±10%

Capacité d'aspiration (60 Hz): 48 m³/h


Puiss. nominale 60 Hz: 1,3 kW

Construction: IE3:US/CAN

Permission: UL/CSA

Poids: 40 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-F
H	293 mm
L	561 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48 m ³ /h
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 60 Hz	1,30 kW
Alimentation	AC3
Alimentation	courant triphasé
Construction	IE3:US/CAN
Poids	40 kg
Type de protection IP	IP 55

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Réf. article.:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Famille de produit

EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Réf. article.:10.03.01.00136

Diamètre extérieur D: 46 mm

Max. vide: -950 mbar

Filetage G1: G1"-M

Longueur L: 53,5 mm

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 10-40



MSS-K 4-6.3A

Réf. article.:10.04.04.00121

Utiliser la construction: PKZM0

Type de protection IP: IP 65

Plage de mesure: bar



VOL 50

Réf. article.:10.03.03.00118

Réservoir volume: 50 l

Hauteur H: 235 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pompe à vide

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Réf. article.:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Pièces de rechange



VST EVE-TR-40

Réf. article.:10.03.01.00135

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 40

contient: Jeu de palettes charbon

et: Filtre



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

Réf. article.:10.03.01.00029

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 25-40-50