Pompe à vide

EVE-OG 16 AC3

Réf. article.:10.03.02.00047

https://www.schmalz.com/10.03.02.00047

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide lubrifiées EVE-OG > EVE-OG 16 AC3

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien

- Alimentation: courant triphasé
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h
- Puiss. nominale 50 Hz: 0,5 kW
- Voltage (50 Hz): 230/400V - AC
- Poids: 19 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	215 mm
B2	26 mm
G3	G3/4"-F
G5	M8-F
H	215,50 mm
L	435,50 mm
L2	63 mm
X1	176 mm
Y1	111 mm
Y2	107 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Max. vide	-980 mbar
Max. vide	-28,94 inHg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16 m³/h
Voltage (50 Hz)	230/400V - AC
Puiss. nominale 50 Hz	0,50 kW
Niveau sonore	44 dB(A)
Poids	19 kg
Type de protection IP	IP 55

Pompe à vide

EVE-OG 16 AC3

Réf. article.:10.03.02.00047

https://www.schmalz.com/10.03.02.00047

Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-OG

Accessoires

DRM 40 P1 H

Réf. article.:10.07.02.00050

Diamètre extérieur D: 40 mm
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar
conception Manom: Raccord arrière
Filetage G1: G3/4"-M

MSS-K 1.6-2.5A

Réf. article.:10.04.04.00119

Utiliser la construction: PKZM0
Type de protection IP: IP 65
Plage de mesure: bar

VOL 15

Réf. article.:10.03.03.00113

Réservoir volume: 15 l
Hauteur H: 180 mm
Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pompe à vide

EVE-OG 16 AC3

Réf. article.:10.03.02.00047

https://www.schmalz.com/10.03.02.00047

ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Réf. article.:22.09.03.00038

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Pièces de rechange

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 65 mm

Longueur L: 69,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 3/4-IG

OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Réf. article.:27.02.01.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Pompe à vide

EVE-OG 16 AC3

Réf. article.:10.03.02.00047

https://www.schmalz.com/10.03.02.00047

VST EVE-OG-10-16C

Réf. article.:10.03.02.00075

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Dimensions: 10-16C