

## Pompe à vide

EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00219

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00219>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X > EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

### Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu



Alimentation: courant triphasé

Voltage (50 Hz): 190-255V/330-440V AC3

Voltage (60 Hz): 190-290V/330-500V AC3

Capacité d'aspiration (50 Hz): 40 m<sup>3</sup>/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 48 m<sup>3</sup>/h

Niveau sonore: 67 dB(A)

Vide (50Hz): -900 mbar


Vide (60Hz): -900 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 1,25 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 1,5 kW

Poids: 39,5 kg

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	280 mm
B2	51 mm
d	7 mm
G2	G1-1/4"-F
G3	G3/4"-F
H	290 mm
H1	425 mm
H2	70 mm
L	572 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48 m <sup>3</sup> /h
Voltage (50 Hz)	190-255V/330-440V AC3
Voltage (60 Hz)	

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Pompe à vide

EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00219

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00219>

Puiss. nominale 50 Hz	1,25 kW
Puiss. nominale 60 Hz	1,50 kW
Niveau sonore	67 dB(A)
Poids	39,50 kg
Type de protection IP	IP 55
Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-TR-X

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

### Pièces de rechange



#### FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article.:10.07.01.00018

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 98 mm

Longueur L: 70 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 1-1/4-IGN



#### VST EVE-TR-X-40

Réf. article.:10.03.01.00226

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 40

contient: Palette charbon/Filtre