

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

Réf. article.:10.03.01.00509

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00509>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > Kits de préhension pour robot ECBPi > ROB-SET ECBPi YASKAWA

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers




Utiliser la construction: CobotPump

pour: YASKAWA

Type: HC10DT (<2022)

Données de construction



Attribut	Valeur
H	205,20 mm
D	151,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	12 l/min
Puiss. nominale	13 W
Alimentation	0,60 A
Température de travail	5 ... 45 °C
pour	YASKAWA
Famille de produit	ROB-SET-ECBPI

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

Réf. article.:10.03.01.00509

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00509>

Accessoires



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Réf. article.:10.01.36.00268

Nombre de ventouses: 2

Ventouses: Ventouse SPB1/SPF

Longueur L: 154,3 mm

Largeur B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Réf. article.:10.01.36.00269

Nombre de ventouses: 4

Ventouses: Ventouse SPB1/SPF

Longueur L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPi

Réf. article.:10.01.36.00266

avec: VEE-Set CobotPump

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

Réf. article.:10.03.01.00509

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00509>



RFBP 50 50 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00096

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 50 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00091

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 100 58 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00092

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

Réf. article.:10.03.01.00509

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00509>



RFBP 120 120 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00085

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00086

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

Pièces de rechange



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.13246

Dimensions: 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

Réf. article.:10.03.01.00509

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00509>



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03498

Dimensions: 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de