

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > Kits de préhension pour robot ECBPi > ROB-SET ECBPi TECHMAN

### Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers




Utiliser la construction: CobotPump

pour: TECHMAN

Type: TM5, TM12, TM14

### Données de construction



Attribut	Valeur
H	202,60 mm
D	151,50 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	12 l/min
Température de travail	0 ... 45 °C
pour	TECHMAN
Famille de produit	ROB-SET-ECBPI

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

### Accessoires



**VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3**

Réf. article.:10.01.36.00268

Nombre de ventouses: 2

Ventouses: Ventouse SPB1/SPF

Longueur L: 154,3 mm

Largeur B: 42,3 mm



**VEE 4xSPB1/SPF 218.3**

Réf. article.:10.01.36.00269

Nombre de ventouses: 4

Ventouses: Ventouse SPB1/SPF

Longueur L: 218,3 mm



**VEE SET-ECBPi**

Réf. article.:10.01.36.00266

avec: VEE-Set CobotPump

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### RFBP 50 50 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00096

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 50 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



### RFBP 100 58 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00091

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



### RFBP 100 58 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00092

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### RFBP 120 120 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00085

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



### RFBP 120 120 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00086

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

## Pièces de rechange



### SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.13246

Dimensions: 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03498

Dimensions: 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5