

Surface de ventouse

SAUG-FL SCG 60 POM

Réf. article.:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00031>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Ventouse pour préhenseurs à flux SCG > SAUG-FL SCG 60 POM

Surface de ventouse



Diamètre extérieur D: 60 mm


Hauteur H: 9,5 mm

Matière: Poloxyméthylène POM

Température de service max.: 80 °C

Utiliser la construction: Préhenseur à flux

Données de construction



Attribut	Valeur
D	60 mm
G1	M37x1-F
H	9,50 mm
LG1	6,80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Poids	16 g
Force de prise	4 ... 20 N
Consommation d'air	m³/h
Consommation d'air	l/min
Capacité d'aspiration	m³/h
Capacité d'aspiration	l/min

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Surface de ventouse

SAUG-FL SCG 60 POM

Réf. article.:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00031>

Matière

Poloxyméthylène POM

Famille de produit

SAUG-SCG

Accessoires



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00092

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00359

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00170

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Surface de ventouse

SAUG-FL SCG 60 POM

Réf. article.:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00031>



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00360

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial