

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB OMRON SPB2

Réf. article.:10.01.43.00133

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00133>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Systèmes de préhension de surface FXCB/FMCB > Kits de préhension pour robot FXCB > ROB-SET FXCB OMRON SPB2

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers



avec: Préhenseur de surf FXCB


pour: OMRON

Type: TM5, TM12, TM14

Conception vacuostat: Commutation NPN

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Données de construction



Attribut	Valeur
B	123,20 mm
B1	159 mm
B2	45 mm
H	190,50 mm
H1	195,50 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	2,60 kg
Capacité d'aspiration (max.)	525,90 l/min
Nombre de ventouses	15
Capacité de charge (verticale)	80 N
Charge (horizontale)	350 N
pour	OMRON

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB OMRON SPB2

Réf. article.:10.01.43.00133

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00133>

Famille de produit

ROB-SET-FXCB

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

Pièces de rechange



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Réf. article.:10.01.11.03420

Longueur L: 82,1 mm

Largeur B: 53,7 mm

Hauteur H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Réf. article.:10.01.43.00005

Longueur L: 97 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 20 mm



VSi V D M8-4

Réf. article.:10.06.02.00577

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Conception vacuostat: avec affichage

Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles

Affichage: 2xLED

Type de protection IP: IP 65

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB OMRON SPB2

Réf. article.:10.01.43.00133

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00133>



SPB2 40 SI-55 P

Réf. article.:10.01.06.03126

Dimensions: 40

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Version: Clipsable