

Ventouse plate (ronde)

SGPN 15 SI-50 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.11981

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11981>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses plates SGPN > SGPN 15 SI-50 G1/8-AG

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.



Dimensions: 15

Matière: Silicone SI


Dureté de la matière [Shore A]: 50 Shore A

Matière: Aluminium

Propri: FDA

Raccord du vide: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	3,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-M
H	16 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	0,90 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	5,50 N
Volume	0,28 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	15
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGPN 15 SI-50 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.11981

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11981>

Poids	4,70 g
Famille de produit	SGPN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SGP 15 SI-50 N016

Réf. article.:10.01.01.10574

Dimensions: 15

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 50 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de