

Ventosa a soffierto (tondo)

FGA 33 HT1-60 N018

Numero articolo.:10.01.06.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00873>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffierto (tonda) > FGA 33 HT1-60 N018

Aspiratore a soffierto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 33

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| d | 8 mm |
| d1 | 16 mm |
| d2 | 17 mm |
| D1 | 36 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 27 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14 mm |
| Z (Corsa) | 9 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|----------------------|-------------------------------------|
| Numero pieghe | 1,50 |
| Potenza aspir. | 13,60 N |
| Dimensione | 33 |
| Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Peso | 6,80 g |

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 33 HT1-60 N018

Numero articolo.:10.01.06.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00873>

Raggio volta (min) (convesso)

40 mm

Famiglia de prodotti

FGA

Accessori



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



SPI 32 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03287

Dimensione: 32

Materiale: Polietereeterchetone



Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 33 HT1-60 N018

Numero articolo.:10.01.06.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00873>
