

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco
EVE-TR > EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente trifase

tensione a 60Hz: YY230/Y460V ±10%

Capacità di aspirazione (60 Hz): 48 m³/h


Potenza nomin. 60 Hz: 1,3 kW

Versione design: IE3:US/CAN

Permesso: UL/CSA

Peso: 40 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-IG
H	293 mm
L	561 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48 m ³ /h
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 60 Hz	1,30 kW
Tipo corrente	AC3
Tipo corrente	Corrente trifase
Versione design	IE3:US/CAN
Peso	40 kg
Tipo di protezione IP	IP 55

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Famiglia de prodotti

EVE-TR

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Numero articolo.:10.03.01.00136

Diametro esterno D: 46 mm

Max.vuoto: -950 mbar

Filettatura G1: G1"-AG

Lunghezza L: 53,5 mm

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: 10-40



MSS-K 4-6.3A

Numero articolo.:10.04.04.00121

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar



VOL 50

Numero articolo.:10.03.03.00118

Accumulatore volume: 50 l

Altezza H: 235 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Pezzi di ricambio



VST EVE-TR-40

Numero articolo.:10.03.01.00135

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 40

contiene: Scivolo per spazzole

u: Filtro



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

Numero articolo.:10.03.01.00029

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 25-40-50