

Robot-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Numero articolo.:10.01.43.00132

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00132>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB > Set per la manipolazione FXCB > ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri



con: presa ad area FXCB


per: TECHMAN

Tipo: TM5, TM12, TM14

Modello: Commutazione NPN

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	123,20 mm
B1	159 mm
B2	45 mm
H	190,50 mm
H1	195,50 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2,60 kg
Capacità di aspirazione (max.)	525,90 l/min
N° celle di aspirazione	15
Capacità di carico (verticale)	80 N
Carico massimo (orizzont.)	350 N
per	TECHMAN

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Robot-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Numero articolo.:10.01.43.00132

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00132>

Famiglia de prodotti

ROB-SET-FXCB

A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.

Pezzi di ricambio



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Numero articolo.:10.01.11.03420

Lunghezza L: 82,1 mm

Larghezza B: 53,7 mm

Altezza H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Numero articolo.:10.01.43.00005

Lunghezza L: 97 mm

Larghezza B: 34 mm

Altezza H: 20 mm



VS i V D M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00577

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Modello: con display

Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 poli

Indicazione: 2xLED

Tipo di protezione IP: IP 65

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Robot-Set FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Numero articolo.:10.01.43.00132

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00132>



SPB2 40 SI-55 P

Numero articolo.:10.01.06.03126

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Forma: Push In