

Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.01187

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01187>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione legno > Piastre di aspirazione SPC > SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi




Dimensione: 210

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: G1/2-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	34 mm
d2	163 mm
d3	138 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	215 mm
Ds	210 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
H	23 mm
H1	24,50 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Corsa)	5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1760 N
Volume	193,27 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.01187

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01187>

Dimensione	210
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	900 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SPC

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



PC 200

Numero articolo.:10.01.01.13089

Dimensione: 200

Pezzi di ricambio



DR-SPC 33 HNBR-65

Numero articolo.:10.01.01.11371

Dimensione: 33

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile idr. HNBR

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 16,5 mm

Contattare Schmalz


Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.01187

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01187>



DR-SPC 210 NBR-55

Numero articolo.:10.01.01.01191

Dimensione: 210

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 24,5 mm