

## Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x125

Numero articolo.:10.01.12.02363

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02363>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 1 circuito > Blocchi di aspirazione VCBL-K1 > VCBL-K1 140x115x125


### Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito



Dimensioni (LxB): 140 x 115

Altezza H: 125 mm

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	115 mm
H	125 mm
L	140 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm
Peso	1,04 kg

### Accessori

#### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x125

Numero articolo.:10.01.12.02363

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02363>



**VCSP-O 140x115x18.5 MOS TPE**

Numero articolo.:10.01.12.03507

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 18,5 mm

Funzione supplementare: Labbro di tenuta con MOS

## Pezzi di ricambio



**ERS VCBL-Einleger**

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione



**VCSP-O 140x115x16.5 TPE**

Numero articolo.:10.01.12.00488

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm

## Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x125

Numero articolo.:10.01.12.02363

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02363>



### VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00228

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm



### ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione



### ERS VCFL-VCBL-K1

Numero articolo.:10.01.12.03351

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione del nastro di guida

Dimensione: VCBL-K1