

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x125

Numero articolo.:10.01.12.02363

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02363>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 1 circuito > Blocchi di aspirazione VCBL-K1 > VCBL-K1 140x115x125


Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito



Dimensioni (LxB): 140 x 115

Altezza H: 125 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	115 mm
H	125 mm
L	140 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm
Peso	1,04 kg

Accessori

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x125

Numero articolo.:10.01.12.02363

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02363>



VCSP-O 140x115x18.5 MOS TPE

Numero articolo.:10.01.12.03507

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 18,5 mm

Funzione supplementare: Labbro di tenuta con MOS

Pezzi di ricambio



ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione



VCSP-O 140x115x16.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00488

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x125

Numero articolo.:10.01.12.02363

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02363>



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00228

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm



ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione



ERS VCFL-VCBL-K1

Numero articolo.:10.01.12.03351

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione del nastro di guida

Dimensione: VCBL-K1