

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 50 SI-55 N008

Numero articolo.:10.01.01.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00037>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 50 SI-55 N008

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
d1	20 mm
Dk	29,10 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
H	15 mm
H2	7 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	91 N
Volume	7,08 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Dimensione	50
Famiglia raccordo	N 008
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	10,50 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 50 SI-55 N008

Numero articolo.:10.01.01.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00037>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03532

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 22 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03524

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 25 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm



SU 50

Numero articolo.:10.01.01.12837

Dimensione: 50

Campo di tenuta: 45,0 ... 60,0 mm

Termostabilità: 80 °C



Aspiratore piatto (tondo)

PFG 50 SI-55 N008

Numero articolo.:10.01.01.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00037>
