

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00796>

Nipplo di collegamento ventosa premontaggio



Filettatura G1: G1/2"-IG

Materiale: Alluminio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	65 mm
G1	G1/2"-IG
G2	M8-IG
L	13 mm
LG1	13 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia raccordo	N 010
Materiale	Alluminio
Peso	150 g

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00796>



PFG 120 FPM-65 N010

Numero articolo.:10.01.01.00389

Dimensione: 120

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte



PFG 120 NBR-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00331

Dimensione: 120

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 120 SI-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00332

Dimensione: 120

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00796>



PFG 150 NBR-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00333

Dimensione: 150

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 150 SI-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00334

Dimensione: 150

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible



PFG 200 NBR-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00335

Dimensione: 200

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00796>



PFG 200 SI-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00336

Dimensione: 200

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible