

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03521>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Nipplo di collegamento ventosa



Famiglia raccordo: N 005

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,5 mm


Lunghezza L: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	2 mm
D	8 mm
D2	5 mm
G1	G1/8"-IG
L	16 mm
L1	20,50 mm
L2	2,50 mm
L3	2 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia raccordo	N 005
Materiale	Alluminio
Peso	5,30 g

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03521>



PFG 15 FPM-65 N005

Numero articolo.:10.01.01.00071

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte



PFG 15 HT1-60 N005

Numero articolo.:10.01.01.11162

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte



PFG 15 NBR-CO-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.10067

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03521>



PFG 15 NBR-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.00011

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 15 PU-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.00051

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Poliuretano PU

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 15 SI-CO-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.00627

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Silicone SI conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03521>



PFG 15 SI-55 N005

Numero articolo.:10.01.01.00031

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible