

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 22 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00089

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00089>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe) > FSGA 22 SI-55 G1/8-AG

### Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 22

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-AG

Numero pieghe: 1,5

Allacciamento: G1/8"-AG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	11,70 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	3,50 mm
Ds	21,50 mm
G1	G1/8"-AG
H	25 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	22
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	G1/8-AG
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Volume	1,40 cm <sup>3</sup>

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 22 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00089

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00089>

Potenza aspir.	5,70 N
Forza rottura	15,20 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Peso	5,80 g
Famiglia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SPI 21 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03285

Dimensione: 21

Materiale: Polietereeterchetone

### Pezzi di ricambio



#### FGA 22 SI-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.00100

Dimensione: 22

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 1,5