

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00171

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00171>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a soffiutto FSG VU1 (2,5 pieghe) > FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

### Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

Numero pieghe: 2,5

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	36 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	62,50 mm
Ds	59 mm
G1	G1/4"-IG
H	70 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	30 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	61 N
Forza rottura	100 N
Volume	66,76 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60
Famiglia raccordo	N 014

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00171

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00171>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	47,10 g
Numero pieghe	2,50
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Numero articolo.:10.01.06.00181

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio

Diametro esterno D: 16,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm



#### FG 60 VU1-72 N014 ON

Numero articolo.:10.01.06.00208

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 2,5

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00171

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00171>



### FG 60 VU1-72 N014 ON

Numero articolo.:10.01.06.00208

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 2,5