

Adapter-plate


AP-S4-145x145x21

Numero articolo.:10.01.12.03623

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03623>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Adapter-Plates AP-S4 > AP-S4-145x145x21

Adapter-Plate AP Per l'uso da Blocco di aspirazione VCBL-B e VCBL-S6-CUP




per: Sistemi a profilo SCM (TVN)

Lunghezza L: 145 mm

Larghezza B: 145 mm

Altezza H: 21 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	145 mm
H	21 mm
L	145 mm

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

AP-S4-145x145x21

Numero articolo.:10.01.12.03623

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03623>



VCBL-B 140x130x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03165

Dimensioni (LxB): 140 x 130

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 125x75x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03166

Dimensioni (LxB): 125 x 75

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 120x50x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03167

Dimensioni (LxB): 120 x 50

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

AP-S4-145x145x21

Numero articolo.:10.01.12.03623

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03623>



VCBL-B 130x30x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03168

Dimensioni (LxB): 130 x 30

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Pezzi di ricambio



VCDR 125x77.2x3.1 ISAP

Numero articolo.:10.01.12.03746

Lunghezza L: 125 mm

Larghezza B: 77,2 mm

Altezza H: 3,1 mm

Usa la costruzione: Adapter plate

Campo di tenuta: mm