

Adapter-plate

AP-R-130x130x16-30/40

Numero articolo.:10.01.15.00279

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00279>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi con piano grigliato > Adapter-Plates AP-R > AP-R-130x130x16-30/40

Adapter-Plate AP Per l'uso da Blocco di aspirazione VCBL-B e VCBL-S6-CUP



per: Sistemi per piano grigliato

Lunghezza L: 130 mm


Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 16 mm

Schermo: 30/40

Larghezza x Profondità: 5x5 / 7x7

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
H	16 mm
L	130 mm

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

AP-R-130x130x16-30/40

Numero articolo.:10.01.15.00279

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00279>



VCBL-B 140x130x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03165

Dimensioni (LxB): 140 x 130

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 125x75x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03166

Dimensioni (LxB): 125 x 75

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 120x50x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03167

Dimensioni (LxB): 120 x 50

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

AP-R-130x130x16-30/40

Numero articolo.:10.01.15.00279

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00279>



VCBL-B 130x30x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03168

Dimensioni (LxB): 130 x 30

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 140x130x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03169

Dimensioni (LxB): 140 x 130

Altezza H: 48 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 125x75x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03170

Dimensioni (LxB): 125 x 75

Altezza H: 48 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

AP-R-130x130x16-30/40

Numero articolo.:10.01.15.00279

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00279>



VCBL-B 120x50x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03171

Dimensioni (LxB): 120 x 50

Altezza H: 48 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 130x30x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03172

Dimensioni (LxB): 130 x 30

Altezza H: 48 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 140x130x74 TV

Numero articolo.:10.01.12.03173

Dimensioni (LxB): 140 x 130

Altezza H: 74 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

AP-R-130x130x16-30/40

Numero articolo.:10.01.15.00279

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00279>



VCBL-B 125x75x74 TV

Numero articolo.:10.01.12.03174

Dimensioni (LxB): 125 x 75

Altezza H: 74 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 120x50x74 TV

Numero articolo.:10.01.12.03175

Dimensioni (LxB): 120 x 50

Altezza H: 74 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi



VCBL-B 130x30x74 TV

Numero articolo.:10.01.12.03176

Dimensioni (LxB): 130 x 30

Altezza H: 74 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

AP-R-130x130x16-30/40

Numero articolo.:10.01.15.00279

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00279>



ISDR 120x120x13.5 R 30/40

Numero articolo.:10.01.15.00353

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 13,5 mm

Tipo: R 30/40