

Prolunga di flangia VEE-FE

VEE-FE 25.4x181.5

Numero articolo.:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa VEE
> Prolunghe flangia VEE-FE > VEE-FE 25.4x181.5

Prolunga di flangia




Diametro esterno D: 25,4 mm

Lunghezza L1: 181,5 mm

Prolunga di: 150 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	25,40 mm
D1	55 mm
Dmk	46 mm
G2	M4-AG
L1	181,50 mm
L	168,50 mm
LG2	6,40 mm

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolunga di flangia VEE-FE

VEE-FE 25.4x181.5

Numero articolo.:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>



VEE-FE-A 20

Numero articolo.:10.01.36.00132

Portata max.: 20 m³/h



VEE-FE-A 60

Numero articolo.:10.01.36.00133

Portata max.: 60 m³/h



VEE-RU 55x55 20 FL

Numero articolo.:10.01.36.00090

Diametro esterno D1: 55 mm

Lunghezza L1: 55 mm

Portata nominale: 20 m³/h

Diametro cerchio D mk: 46 mm

Prolunga di flangia VEE-FE

VEE-FE 25.4x181.5

Numero articolo.:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>



VEE-RU 55x65 60 FL

Numero articolo.:10.01.36.00065

Diametro esterno D1: 55 mm

Lunghezza L1: 65 mm

Portata nominale: 60 m³/h

Diametro cerchio D mk: 46 mm



RFBP 50 50 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00096

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 50 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00091

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2

Prolunga di flangia VEE-FE

VEE-FE 25.4x181.5

Numero articolo.:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>



RFBP 100 58 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00092

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00085

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00086

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm