

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Numero articolo.:10.03.01.00355

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00355>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco
EVE-TR > EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo



Tipo corrente: Corrente trifase

tensione a 60Hz: YY230/Y460V $\pm 10\%$

tensione a 60Hz opt: D208V $\pm 10\%$ (o. IE3)

Capacità di aspirazione (60 Hz): 30 m³/h

Vuoto (60Hz): -900 mbar

Versione design: IE3:US/CAN


Potenza nomin. 60 Hz: 0,9 kW

Permesso: UL/CSA

Peso: 28,5 kg

Permesso: UL/CSA

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	292 mm
H1	380 mm
H2	70 mm
L	495 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30 m ³ /h
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 60 Hz	0,90 kW
Peso	28,50 kg
Tipo di protezione IP	IP 55
Tipo corrente	AC3

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Numero articolo.:10.03.01.00355

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00355>

Famiglia de prodotti

EVE-TR-X

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Pezzi di ricambio



VST EVE-TR-X-25

Numero articolo.:10.03.01.00225

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25

contiene: Scivolo per spazzole / filtro



FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

Numero articolo.:10.03.01.00230

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25/40



VST EVE-TR-X-25

Numero articolo.:10.03.01.00225

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25

contiene: Scivolo per spazzole / filtro

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Numero articolo.:10.03.01.00355

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00355>
