

## Valvola elettromagnetica

EMV 15 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00072

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00072>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMV > EMV 15 24V-DC 3/2 NO

### Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa



Diametro nominale: 15 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2


Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Filetto di colleg: G3/4"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

potenza assorbita DC: 38,4 W

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d         | 6,50 mm  |
| D         | 80 mm    |
| G1        | G3/4"-IG |
| G2        | G3/4"-IG |
| G3        | G3/4"-IG |
| H         | 114 mm   |
| H1        | 140 mm   |
| L         | 209 mm   |
| L1        | 211 mm   |
| X1        | 133 mm   |
| Y1        | 40 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo            | Valore                |
|----------------------|-----------------------|
| Diametro nominale    | 15 mm                 |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Portata nominale     | 566,70 l/min          |
| Portata nominale     | 34 m³/h               |
| potenza assorbita DC | 38,40 W               |
| Tensione DC          | 24V - DC              |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Valvola elettromagnetica


EMV 15 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00072

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00072>

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Orario di chiusura   | 80 ms   |
| Peso                 | 4,67 kg |
| Famiglia de prodotti | EMV     |

### Accessori



#### FAS 80x39 G3/4-AG


Numero articolo.:10.05.01.00062

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 39 mm

Filettatura G1: G3/4"-AG

### Pezzi di ricambio



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Numero articolo.:10.05.01.00062

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 39 mm

Filettatura G1: G3/4"-AG

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)