

## Eiettore inline

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo.:10.05.01.00172

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00172>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole in linea IV > IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

### Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa



Diametro nominale: 3 mm


Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Filettatura G1: G3/8"-IG

Filettatura G2: G3/8"-AG

Tensione DC: 24V - DC

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| G1        | G3/8"-IG |
| G2        | G3/8"-AG |
| G3        | M8-AG    |
| G4        | M5-IG    |
| H         | 51 mm    |
| LG1       | 9 mm     |
| LG2       | 9 mm     |
| LG3       | 6,50 mm  |
| SW1       | 24 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo            | Valore                |
|----------------------|-----------------------|
| Diametro nominale    | 3 mm                  |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Portata nominale     | 20 l/min              |
| Portata nominale     | 1,20 m³/h             |
| potenza assorbita DC | 4,50 W                |
| Tensione DC          | 24V - DC              |
| Peso                 | 0,07 kg               |
| Famiglia de prodotti | IV                    |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettores inline

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo.:10.05.01.00172

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00172>

### Accessori



#### ASK B-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00031

Allacciamento elettrico: Bussola M8, 4 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo




#### ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00032

Allacciamento elettrico: Angolo buss M8, 4 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



#### VS-V-SA M5-AG

Numero articolo.:10.06.02.00224

Allacciamento: M5-AG

Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

Lunghezza del cavoLk: 3 m

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore inline

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo.:10.05.01.00172

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00172>



### VS-V-SD 60 M5-AG

Numero articolo.:10.06.02.00257

Punto di commutazione: - 600

Allacciamento: M5-AG

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Lunghezza del cavoLk: 3 m