

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL > VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa



Diametro esterno D: 48 mm

Diametro interno d: 38 mm

Lunghezza (max): 50 m


Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 120 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,88 ... 7,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	38 mm
D	48 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	48-38
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,88 ... 7,00 bar
Temp. ambiente	-15 ... 65 °C
raggio di curvatura min.	120 mm
Lunghezza (max)	50 m
Peso/Metro	896 g/m
Peso/Metro	0,90 kg/m
Materiale tubo	PVC con spirale di filo

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>

Famiglia de prodotti

VSL

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



SSB 32-50 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00004

Campo di tenuta: 32,0 ... 50,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SSB 40-60 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00005

Campo di tenuta: 40,0 ... 60,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00170

Filettatura G1: G1-1/2"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 38 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 12,2 mm

Diametro nominale dn: 29,9 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>
