

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Numero articolo.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Generatore di vuoto end-of-arm > Set per la manipolazione ECBPi > ROB-SET ECBPi TECHMAN

### Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri




Usa la costruzione: CobotPump

per: TECHMAN

Tipo: TM5, TM12, TM14

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| H         | 202,60 mm |
| D         | 151,50 mm |

### Dati tecnici

| Attributo                      | Valore        |
|--------------------------------|---------------|
| Capacità di aspirazione (max.) | 12 l/min      |
| Temp. ambiente                 | 0 ... 45 °C   |
| per                            | TECHMAN       |
| Famiglia de prodotti           | ROB-SET-ECBPI |

A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Numero articolo.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

### Accessori



#### VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Numero articolo.:10.01.36.00268

Numero ventose: 2

Ventosa: Ventosa SPB1/SPF

Lunghezza L: 154,3 mm

Larghezza B: 42,3 mm



#### VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Numero articolo.:10.01.36.00269

Numero ventose: 4

Ventosa: Ventosa SPB1/SPF

Lunghezza L: 218,3 mm



#### VEE SET-ECBPi

Numero articolo.:10.01.36.00266

con: VEE-Set CobotPump

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Numero articolo.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### RFBP 50 50 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00096

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 50 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



### RFBP 100 58 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00091

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



### RFBP 100 58 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00092

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Numero articolo.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### RFBP 120 120 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00085

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



### RFBP 120 120 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00086

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

## Pezzi di ricambio



### SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.13246

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Numero articolo.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03498

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 1,5