

contrangolo manipolo (interbloccato)

SXT-ANG-GB2-F

Numero articolo.:10.07.13.00121

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00121>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Tooling System SXT > Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG > SXT-ANG-GB2-F

Ingranaggio angolare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con gli utensili rotondi




Materiale: Alluminio

Forma: Femmina

Forma: Dentellata da entrambi i lati

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	35 mm
G1	M8-IG
H	42,50 mm
H2	25 mm
L	42,50 mm
L2	25 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Peso	90 g
Forma	Femmina
Famiglia de prodotti	SXT

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

contrangolo manipolo (interbloccato)

SXT-ANG-GB2-F

Numero articolo.:10.07.13.00121

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00121>

Accessori



SXT-CON-GB-M-A3

Numero articolo.:10.07.13.00118

Materiale: Alluminio

Attacco 1: Testa sfer. 28,5 mm

Forma: Maschio



SXT-CON-GB-M-A5

Numero articolo.:10.07.13.00119

Materiale: Alluminio

Attacco 1: Testa sfer. 32 mm

Forma: Maschio



SXT-CON-GB-M-D25

Numero articolo.:10.07.13.00112

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D25

Forma: Maschio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

contrangolo manipolo (interbloccato)

SXT-ANG-GB2-F

Numero articolo.:10.07.13.00121

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00121>



SXT-CON-GB-M-D40

Numero articolo.:10.07.13.00113

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D40

Forma: Maschio



SXT-CON-GB-MO-D40

Numero articolo.:10.07.13.00116

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D40

Forma: Maschio con cerniera



SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Numero articolo.:10.07.13.00117

Materiale: Alluminio

Attacco 1: 1.5 Inch

Forma: Maschio con cerniera

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

contrangolo manipolo (interbloccato)

SXT-ANG-GB2-F

Numero articolo.:10.07.13.00121

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00121>



SXT-EXT-GB2-50

Numero articolo.:10.07.13.00034

Diametro esterno D: 25 mm

Lunghezza L: 50,8 mm

Materiale: Alluminio

Forma: Dentellata da entrambi i lati



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x25

Numero articolo.:10.07.13.00172

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 25 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Numero articolo.:10.07.13.00175

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 50 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

contrangolo manipolo (interbloccato)

SXT-ANG-GB2-F

Numero articolo.:10.07.13.00121

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00121>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55

Numero articolo.:10.07.13.00176

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 55 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Numero articolo.:10.07.13.00177

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 60 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65

Numero articolo.:10.07.13.00178

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 65 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de