

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 50 PVC-50 N033

Numero articolo.:10.01.06.02469

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02469>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
FG PVC (2,5 pieghe) > FG 50 PVC-50 N033

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Cloruro di polivinile PVC

Durezza del materiale [Shore A]: 50 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	10,80 mm
d2	30,40 mm
D1	50,50 mm
Dk	18,70 mm
Dmax(S)	54 mm
Ds	50 mm
H	47,20 mm
H2	20,70 mm
Z (Corsa)	15,20 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	36,60 N
Forza rottura	68 N
Volume	28,40 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	50
Famiglia raccordo	N 033

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 50 PVC-50 N033

Numero articolo.:10.01.06.02469

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02469>

Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]	50 Shore A
Peso	22,10 g
Famiglia de prodotti	FG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Numero articolo.:10.01.01.00818

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Numero articolo.:10.01.01.00817

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de