

Ventosa piatta (tonda)

SPF 10 ED-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.13237

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13237>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose piatte SPF > SPF 10 ED-65 M5-AG

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca




Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	1,80 mm
Dmax(S)	12 mm
Ds	10,50 mm
G1	M5-AG
H	13,50 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	1 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4,40 N
Forza rottura	5,20 N
Forza laterale	3,50 N
Volume	0,30 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	8 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	10

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SPF 10 ED-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.13237

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13237>

Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	1 g
Famiglia de prodotti	SPF

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SC 030 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.02802

Geometria del collegamento: 030

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm



SPF 10 ED-65 SC030

Numero articolo.:10.01.01.12894

Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 8,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de