

Robot-Set FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Numero articolo.:10.01.43.00067

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00067>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB > Set per la manipolazione FXCB > ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri



con: presa ad area FXCB


per: YASKAWA

Tipo: HC10DT <2022

Modello: Commutazione NPN

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
B1	159 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2 kg
Capacità di aspirazione (max.)	525,90 l/min
Tipo di Materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
N° celle di aspirazione	45
Capacità di carico (verticale)	80 N
Carico massimo (orizzont.)	350 N
per	YASKAWA
Famiglia de prodotti	ROB-SET-FXCB

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robot-Set FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Numero articolo.:10.01.43.00067

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00067>

A seconda delle regioni, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.

Pezzi di ricambio



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Numero articolo.:10.01.11.03420

Lunghezza L: 82,1 mm

Larghezza B: 53,7 mm

Altezza H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Numero articolo.:10.01.43.00005

Lunghezza L: 97 mm

Larghezza B: 34 mm

Altezza H: 20 mm



VS i V D M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00577

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Modello: con display

Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 poli

Indicazione: 2xLED

Tipo di protezione IP: IP 65

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Robot-Set FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Numero articolo.:10.01.43.00067

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00067>



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Numero articolo.:10.01.11.03658

Lunghezza L: 300 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 20 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area

Disposizione: 3R18

Funzione supplementare: Nastro da un lato