

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 6 SI-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00626>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 6 SI-CO-55 N004

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 6

Materiale aspiratore: Silicone SI conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4 mm
d1	6 mm
Dk	7,70 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	6 mm
H	6,50 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Corsa)	1 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,20 N
Volume	0,10 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	7,50 mm
Dimensione	6
Famiglia raccordo	N 004
Materiale aspiratore	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,20 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 6 SI-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00626>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03528

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 17 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03520

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N004 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03526

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 13,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 6 SI-CO-55 N004

Numero articolo.:10.01.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00626>



SA-NIP N004 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03518

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 14 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Materiale: Alluminio