

Prolungamento (interbloccato)

SXT-EXT-GB-300

Numero articolo.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Tooling System SXT > Prolunghe (dentata)
SXT-EXT > SXT-EXT-GB-300

Prolunga con denti per ingranaggi, modulare, per bracci girevoli e da collegare con utensili rotondi.




Diametro esterno D: 25 mm

Lunghezza L: 300,4 mm

Materiale: Alluminio

Forma: Dentellata su un lato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	25 mm
Dk	35 mm
G1	M8-IG
L	300,40 mm
L2	287,90 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Forma	Dentellata su un lato
Peso	280 g
Famiglia de prodotti	SXT

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolungamento (interbloccato)

SXT-EXT-GB-300

Numero articolo.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>

Accessori



SXT-CON-GB-F-D25

Numero articolo.:10.07.13.00114

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D25

Forma: Femmina



SXT-CON-GB-F-D40

Numero articolo.:10.07.13.00115

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D40

Forma: Femmina



SXT-CON-GB-F-1IN

Numero articolo.:10.07.13.00191

Materiale: Alluminio

Attacco 1: 1 Inch

Forma: Femmina

Prolungamento (interbloccato)

SXT-EXT-GB-300

Numero articolo.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SXT-CON-GB-M-A3

Numero articolo.:10.07.13.00118

Materiale: Alluminio

Attacco 1: Testa sfer. 28,5 mm

Forma: Maschio



SXT-CON-GB-M-A5

Numero articolo.:10.07.13.00119

Materiale: Alluminio

Attacco 1: Testa sfer. 32 mm

Forma: Maschio



SXT-CON-GB-M-D25

Numero articolo.:10.07.13.00112

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D25

Forma: Maschio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolungamento (interbloccato)

SXT-EXT-GB-300

Numero articolo.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SXT-CON-GB-M-D40

Numero articolo.:10.07.13.00113

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D40

Forma: Maschio



SXT-CON-GB-MO-D40

Numero articolo.:10.07.13.00116

Materiale: Alluminio

Attacco 1: D40

Forma: Maschio con cerniera



SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Numero articolo.:10.07.13.00117

Materiale: Alluminio

Attacco 1: 1.5 Inch

Forma: Maschio con cerniera

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolungamento (interbloccato)

SXT-EXT-GB-300

Numero articolo.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SXT-ANG-GB2-F

Numero articolo.:10.07.13.00121

Materiale: Alluminio

Forma: Femmina

Forma: Dentellata da entrambi i lati



SXT-ANG-GB2-M

Numero articolo.:10.07.13.00120

Materiale: Alluminio

Forma: Maschio

Forma: Dentellata da entrambi i lati



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30

Numero articolo.:10.07.13.00173

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 30 mm

Prolungamento (interbloccato)

SXT-EXT-GB-300

Numero articolo.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Numero articolo.:10.07.13.00175

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 50 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Numero articolo.:10.07.13.00177

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 60 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Numero articolo.:10.07.13.00179

Filettatura G: M8

Lunghezza L: 70 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de