

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12060>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Piastre di aspirazione SPK > SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

### Piastra aspirazione (tonda) per superfici grezze e ben strutturate



Dimensione: 55


Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: EPDM

Allacciamento: G1/4"-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	70 mm
Ds	55 mm
G1	G1/4"-IG
H	22 mm
LG1	11,50 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	121 N
Volume	11,70 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	250 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	55
Durezza del materiale [Shore A]	15 Shore A
Peso	115 g

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12060>

Numero pieghe 0

Famiglia de prodotti SPK

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SU 70

Numero articolo.:10.01.01.12838

Dimensione: 70

Campo di tenuta: 65,0 ... 80,0 mm

Termostabilità: 80 °C

### Pezzi di ricambio



#### DR-SPK 55 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12072

Dimensione: 55

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12060>



### DR-SPK 55 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12072

Dimensione: 55

Tipo di Materiale: Gomma piuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM