

Supporto universale

HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Supporti per ventosa e aste a molla > Supporti universali HTR-UNI > HTR-UNI 2N FSTI

Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose




Temp. ambiente: °C

Forma: per FSTI

Collegamento traverse: 2 linguetta

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	44 mm
d	18 mm
D	59 mm
G2	M6-AG
H	27,50 mm
L	28 mm
L3	20 mm
W	15 °

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	155 g
Famiglia de prodotti	HTR-UNI

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supporto universale

HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Numero articolo.:10.01.02.00868

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 25 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00869

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00992

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Supporto universale

HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Numero articolo.:10.01.02.00993

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: con dispositivo antitorsione



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Numero articolo.:10.01.02.00870

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00871

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supporto universale

HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

Numero articolo.:10.01.02.00994

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 50 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

Numero articolo.:10.01.02.00995

Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: con dispositivo antitorsione



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

Numero articolo.:10.01.02.00843

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supporto universale

HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00862

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50

Numero articolo.:10.01.02.00996

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 50 mm



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

Numero articolo.:10.01.02.00997

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: con dispositivo antitorsione

Supporto universale

HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

Numero articolo.:10.01.02.00850

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00863

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

Numero articolo.:10.01.02.00998

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Supporto universale

HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG

Numero articolo.:10.01.02.00999

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: con dispositivo antitorsione