

Filtro d polv (video di press)

STF-D 60 P 4.5 F SSD

Numero articolo.:10.07.01.00266

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00266>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Filtri per vuoto > Filtri per il vuoto VF / STF / STF-D > STF-D 60 P 4.5 F SSD

Filtro d polv (video di press)



Allacciamento: Ø60mm

Forma: Scatola piclon


Portata nominale: 270 m³/h

Finezza filtro: 3 µm

Funzione supplementare: Filtro controllo

Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B1	221 mm
B2	112 mm
d	8,50 mm
D	170 mm
D1	198 mm
D2	60 mm
D3	60 mm
H	218 mm
L	355 mm
L1	658 mm
L2	303 mm
X1	192 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Allacciamento	Ø60mm
Portata nominale	270 m³/h
Portata nominale	4500 l/min
Max.vuoto	-500 mbar
Finezza filtro	3 µm
Peso	2,10 kg

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro d polv (video di press)

STF-D 60 P 4.5 F SSD

Numero articolo.:10.07.01.00266

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00266>

Famiglia de prodotti

VF

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5

Numero articolo.:10.07.01.00060

Finezza filtro: 3 µm


Diametro esterno D: 124 mm

Lunghezza L: 320 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: Picl-4.5



DDW 10...50 250V-AC/6

Numero articolo.:21.01.06.00011



SSD 60-68 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00017

Campo di tenuta: 60,0 ... 68,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro d polv (video di press)

STF-D 60 P 4.5 F SSD

Numero articolo.:10.07.01.00266

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00266>



FILT-EINS 122x320 PAP STF-Picl-4.5

Numero articolo.:11.04.03.10086

Diametro esterno D: 122 mm

Lunghezza L: 320 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: Picl-4.5



FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5

Numero articolo.:10.07.01.00060

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 124 mm

Lunghezza L: 320 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: Picl-4.5