

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 49-38 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00052>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Tubi flessibili
aria compressa a vuoto VSL > VSL 49-38 PU-DS-AS TR

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa



Diametro esterno D: 49 mm

Diametro interno d: 38 mm

Lunghezza (max): 15 m


Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 104 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 4,47 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	38 mm
D	49 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	49-38
Campo di pressione (press. di esercizio)	-1,00 ... 4,47 bar
Temp. ambiente	-20 ... 90 °C
raggio di curvatura min.	104 mm
Lunghezza (max)	15 m
Peso/Metro	790 g/m
Peso/Metro	0,79 kg/m
Materiale tubo	PU, cavo spiral, antistat

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 49-38 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00052>

Famiglia de prodotti

VSL

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



SSD 43-48 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00020

Campo di tenuta: 43,0 ... 48,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SSD 45-50 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00157

Campo di tenuta: 45,0 ... 50,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00170

Filettatura G1: G1-1/2"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 38 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 12,2 mm

Diametro nominale dn: 29,9 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 49-38 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00052>
