

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Generatore di vuoto end-of-arm > Generatori di vuoto ECBPi > ECBPi 12 24V-DC TB-8

CobotPump per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi



Capacità di aspirazione: 12 l/min

Potenza nominale: 13 W

Tensione DC: 24V - DC


Corrente nominale: 0,6 A

Allacciamento elettrico: Morsettiera 8x

Max.vuoto: 750 mbar

Temp. ambiente: 5 ... 45 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	151,50 mm
D mk1	46 mm
D2	76 mm
G1	M4-IG
LG1	6 mm
L	88,60 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione	12 l/min
Potenza nominale	13 W
Tensione DC	24V - DC
Corrente nominale	0,60 A
Temp. ambiente	5 ... 45 °C
Peso	775 g
Famiglia de prodotti	ECBPI

Accessori



RFBP 50 50 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00096

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 50 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00091

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



RFBP 100 58 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00092

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Numero articolo.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



RFBP 120 120 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00085

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00086

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

Raccomandazioni sui prodotti



ROB-SET ECBPi UR

Numero articolo.:10.03.01.00504

Usa la costruzione: CobotPump

per: Universal Robots

Tipo: 3,5,10

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Numero articolo.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



ROB-SET ECBPi FANUC

Numero articolo.:10.03.01.00505

Usa la costruzione: CobotPump

per: FANUC

Tipo: CR-4iA, CR-7iA



ROB-SET ECBPi KUKA

Numero articolo.:10.03.01.00506

Usa la costruzione: CobotPump

per: KUKA

Tipo: iiwa 7,14



ROB-SET ECBPi YASKAWA

Numero articolo.:10.03.01.00509

Usa la costruzione: CobotPump

per: YASKAWA

Tipo: HC10DT (<2022)

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Numero articolo.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



ROB-SET ECBPi TECHMAN

Numero articolo.:10.03.01.00538

Usa la costruzione: CobotPump

per: TECHMAN

Tipo: TM5, TM12, TM14



ROB-SET ECBPi OMRON

Numero articolo.:10.03.01.00544

Usa la costruzione: CobotPump

per: OMRON

Tipo: TM5, TM12, TM14



ROB-SET ECBPi DOOSAN

Numero articolo.:10.03.01.00568

Usa la costruzione: CobotPump

per: Doosan Robotics

Tipo: M-,A-,H-Series

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Numero articolo.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



ROB-SET ECBPi FANUC

Numero articolo.:10.03.01.00623

Usa la costruzione: CobotPump

per: FANUC

Tipo: CRX