

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

Numero articolo.:10.03.01.00210

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00210>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco
EVE-TR > EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo



Tipo corrente: Corrente trifase

tensione a 50Hz: 175-260/300-450V AC3

tensione a 60Hz: 202-300/350-520V AC3

Capacità di aspirazione (50 Hz): 10 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 12 m³/h

Livello sonoro 50 Hz: 60 dB(A)


Vuoto (50Hz): -850 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 0,37 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 0,45 kW

Peso: 16,7 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G1/2"-IG
H	189 mm
H1	325 mm
H2	70 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12 m³/h
tensione a 50Hz	175-260/300-450V AC3
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 50 Hz	0,37 kW
Potenza nomin. 60 Hz	0,45 kW

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

Numero articolo.:10.03.01.00210

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00210>

Livello sonoro 50 Hz	60 dB(A)
Peso	16,70 kg
Tipo di protezione IP	IP 54
Tipo corrente	AC3
Famiglia de prodotti	EVE-TR-X

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Numero articolo.:10.07.01.00017

Finezza filtro: 3 µm


Diametro esterno D: 65 mm

Lunghezza L: 69,5 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 3/4-IG



VST EVE-TR-X-10

Numero articolo.:10.03.01.00223

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 10

contiene: Scivolo per spazzole / filtro

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de