

Sospensione, flessibile

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Sospensione, rigida/flessibile - Set > Sospensione flessibile FST-FLEX > FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty




Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	150 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-AG
G3	G1/2"-AG
H	238,60 mm
H1	200 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	5,60 mm
L4	11,10 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Corsa)	75 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2900 g
Tasso elastico	1,07 N/mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Sospensione, flessibile

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>

Famiglia de prodotti

FST-FLEX

Accessori



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05701

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 85 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Numero articolo.:10.01.10.08805

Lunghezza L: 160 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 10 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Numero articolo.:10.01.11.02823

Lunghezza L: 200 mm

Larghezza B: 100 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale: Acciaio


Usa la costruzione: Piastra di presa a ventose

Sospensione, flessibile

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05704

Lunghezza L: 260 mm

Larghezza B: 90 mm

Altezza H: 10 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Numero articolo.:10.01.10.05702

Lunghezza L: 400 mm

Larghezza B: 90 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Piastra di presa a ventose



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Sospensione, flessibile

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo.:10.01.03.00207

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Conception: Rinforzato