

Ventosa piatta (tonda)

SGPN 35 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.12848

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12848>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > Ventose piatte
SGPN > SGPN 35 HT1-60 G1/4-AG

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.



Dimensione: 35


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	5,50 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4"-AG
H	28,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	0,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	31 N
Volume	2,80 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	35
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SGPN 35 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.12848

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12848>

Peso	14,40 g
Famiglia de prodotti	SGPN

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

Numero articolo.:10.01.01.00820

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



SGP 35 HT1-60 N034

Numero articolo.:10.01.01.12811

Dimensione: 35

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de