

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x74 TV

N. articolo:10.01.12.03176

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03176>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi Biesse > Blocchi di aspirazione VCBL-B > VCBL-B 130x30x74 TV

Aspiratore




Dimensioni (IxI): 130 x 30 mm

Altezza H: 74 mm

con: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	34 mm
B1	117 mm
H	74 mm
H2	64 mm
L	130 mm
L1	130 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Peso	0,387 kg

Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x74 TV

N. articolo:10.01.12.03176

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03176>



Pezzi di ricambio



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

N. articolo10.01.12.03345

Anello adattatore per il montaggio dei blocchi di aspirazione in un alloggiamento ventosa

Diametro esterno D: 100.5 mm

Altezza H: 15.5 mm

per: Aspiratore di blocco VCBL-T




TV D9 4.3

N. articolo10.01.12.02514

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4.3 mm



REIB-PL 130x30x5.5 VCSP

N. articolo10.01.12.01438

Superficie di attrito

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 5.5 mm


per: Piastro di aspiratore blocco

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x74 TV

N. articolo:10.01.12.03176

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03176>



VCDR 130x30x9


N. articolo10.01.12.00804

Bordi di tenuta

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 9 mm



VST VCSP

N. articolo10.01.12.01543

Set di parti soggette ad usura

per: Piastro di aspiratore blocco



VST VCTV

N. articolo10.01.12.01651

Set di parti soggette ad usura

per: Valvola di aspiratore blocco

Accessori

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x74 TV

N. articolo:10.01.12.03176

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03176>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

N. articolo10.01.12.03188

Disco

Diametro esterno D: 90 mm

Diametro interno d: 17 mm

Altezza H: 0.4 mm

Materiale: Acciaio

per: Aspiratore di blocco VCBL-B