

Blocco di aspirazione

VCBL-B 140x130x74 TV

Numero articolo.:10.01.12.03173

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03173>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi Biesse > Blocchi di aspirazione VCBL-B > VCBL-B 140x130x74 TV

Aspiratore




Dimensioni (LxB): 140 x 130

Altezza H: 74 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	129 mm
H	74 mm
H2	70 mm
L	140 mm
L1	146 mm
L2	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,74 kg

Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-B 140x130x74 TV

Numero articolo.:10.01.12.03173

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03173>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Numero articolo.:10.01.12.03188

Diametro esterno D: 90 mm

Diametro interno d: 17 mm

Altezza H: 0,4 mm

Lunghezza L: 0,4 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S



VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

Numero articolo.:10.01.12.03506

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 18,3 mm

Funzione supplementare: Labbro di tenuta con MOS

Pezzi di ricambio



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Numero articolo.:10.01.12.03345

Diametro esterno D: 100,5 mm

Altezza H: 15,5 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-B 140x130x74 TV

Numero articolo.:10.01.12.03173

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03173>



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.02325

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 16,5 mm



ERS VCTV

Numero articolo.:10.01.12.01651

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione della valvola di rilevamento