

## Blocco di aspirazione

VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01300

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01300>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Blocchi di aspirazione VCBL-S1 > VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV

### Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1



Dimensioni (LxB): 130 x 30

Lunghezza L: 130 mm


Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 32,7 mm

Disposizione: girevole di 360°

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B         | 30 mm    |
| B1        | 120 mm   |
| L         | 130 mm   |
| H         | 32,70 mm |
| H2        | 15 mm    |
| L1        | 120 mm   |
| L2        | 72,50 mm |
| R1        | 413 mm   |

### Dati tecnici

| Attributo | Valore  |
|-----------|---------|
| Peso      | 0,43 kg |

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocco di aspirazione

VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01300

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01300>



### VST VCBL-S DI-RA

Numero articolo.:10.01.12.03573

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm




### TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



### VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Numero articolo.:10.01.12.03569

Lunghezza L: 115,5 mm

Larghezza B: 43 mm

Altezza H: 5 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocco di aspirazione

VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01300

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01300>



### ERS VCSP

Numero articolo.:10.01.12.01543

Usa la costruzione: Piastra di aspirazione blocco di aspirazione

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm



### TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm