

## Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FGA 6 SI-HD-65 N004

Numero articolo.:10.01.06.03442

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03442>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FGA 6 SI-HD-65 N004

### Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all'usura superfici non piane



Dimensione: 6

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore  |
|-----------|---------|
| d         | 3,70 mm |
| d1        | 5,80 mm |
| d2        | 3 mm    |
| D1        | 7,50 mm |
| Dk        | 7,20 mm |
| Dmax(S)   | 8 mm    |
| Ds        | 5,70 mm |
| H         | 9 mm    |
| H2        | 2 mm    |
| H3        | 3,20 mm |
| Z (Corsa) | 2 mm    |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo            | Valore         |
|----------------------|----------------|
| Numero pieghe        | 1,50           |
| Potenza aspir.       | 0,40 N         |
| Dimensione           | 6              |
| Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
| Peso                 | 0,20 g         |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FGA 6 SI-HD-65 N004

Numero articolo.:10.01.06.03442

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03442>

Raggio volta (min) (convesso)

2 mm

Famiglia de prodotti

FGA

### Accessori



#### SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03528

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 17 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03520

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N004 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03526

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 13,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FGA 6 SI-HD-65 N004

Numero articolo.:10.01.06.03442

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03442>



### SA-NIP N004 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03518

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 14 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Materiale: Alluminio