

Adapter-plate


ISAP-R 175x175x7 30/50

Numero articolo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per pezzi stretti > Adapter-Plates ISAP-R > ISAP-R 175x175x7 30/50

Adapter-plate per tavola a reticolo



Dimensioni (LxB): 175x175

Lunghezza L: 175 mm


Larghezza B: 175 mm

Altezza H: 7 mm

Schermo: 30/50

Larghezza x Profondità: 5x5 / 7x7

Dati di costruzione



Attributo

Valore

B 175 mm

H 7 mm

L 175 mm

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Numero articolo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Numero articolo.:10.01.15.00003

Dimensioni (LxB): 80 x 80

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Numero articolo.:10.01.15.00004

Dimensioni (LxB): 80 x 40

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 40 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Numero articolo.:10.01.15.00005

Dimensioni (LxB): 80 x 28

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 28 mm

Altezza H: 30 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Numero articolo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISMB 80x80x8

Numero articolo.:10.01.15.00188

Dimensioni (LxB): 80x80

Spazio a pavimento: 80 x 80 mm

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 8 mm



ISMST 19-7 4ISMST

Numero articolo.:10.01.14.00847

Diametro esterno D: 7 mm

Altezza H: 11,5 mm

Pezzi di ricambio



ISMST 19-7 4ISMST

Numero articolo.:10.01.14.00847

Diametro esterno D: 7 mm

Altezza H: 11,5 mm

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Numero articolo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISDR 167x167x9.3 NBR-55

Numero articolo.:10.01.15.00182

Larghezza B: 167 mm

Altezza H: 9,3 mm

Lunghezza L: 167 mm

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR-55