

Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00172

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00172>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffiETTO FSGA VU1 (1,5 pieghe) > FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Ventosa a soffiETTO (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	40 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	61,50 mm
Ds	57 mm
G1	G1/4"-IG
H	49 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	12,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	75 N
Forza rottura	120 N
Volume	31 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60
Famiglia raccordo	N 014

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00172

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00172>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	38,20 g
Famiglia de prodotti	FSGA
Numero pieghe	1,50

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Numero articolo.:10.01.06.00181

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio

Diametro esterno D: 16,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm



FGA 60 VU1-72 N014 ON

Numero articolo.:10.01.06.00207

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00172

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00172>



FGA 60 VU1-72 N014 ON

Numero articolo.:10.01.06.00207

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5