

Blocco di aspirazione

VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Numero articolo.:10.01.12.00059

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00059>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio > Blocchi di aspirazione VCBL-G-K2 > VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno



per: Sistema a 2 circuiti di vuoto


Dimensioni (LxB): 130 x 30

Altezza H: 100 mm

Funzione supplementare: Bocchetta

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	37 mm
B1	138 mm
d	10 mm
H	100 mm
H2	63 mm
L	134 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,63 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Numero articolo.:10.01.12.00059

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00059>



ZUB VCBL-G

Numero articolo.:10.01.12.00203

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-G

Pezzi di ricambio



VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE

Numero articolo.:10.01.12.00063

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 16,5 mm



VST VCSP

Numero articolo.:10.01.12.00723

Usa la costruzione: Piastra di aspirazione blocco di aspirazione

Blocco di aspirazione

VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Numero articolo.:10.01.12.00059

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00059>



VCDR 130x30x9

Numero articolo.:10.01.12.00804

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 9 mm



REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00805

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 116 mm

Larghezza B: 19,5 mm

Altezza H: 5,5 mm

Dimensione: 130x30