

Blocco di aspirazione

VCBL-S4 140x130x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Blocchi di aspirazione VCBL-S4 > VCBL-S4 140x130x50 TV

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4



Dimensioni (LxB): 140 x 130


Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 50 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
B1	145 mm
H	50 mm
H2	32 mm
L	140 mm
L1	145 mm
L2	109 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,67 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-S4 140x130x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>



VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

Numero articolo.:10.01.12.03506

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 18,3 mm

Funzione supplementare: Labbro di tenuta con MOS

Pezzi di ricambio



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.02325

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 16,5 mm



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-S4 140x130x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>



ERS VCTV

Numero articolo.:10.01.12.01651

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione della valvola di rilevamento



VCSP-O 140x130x16.5 TPE


Numero articolo.:10.01.12.02325

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 16,5 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

Numero articolo.:10.01.12.03138

Lunghezza L: 141 mm

Larghezza B: 77,2 mm

Altezza H: 5,1 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm

Blocco di aspirazione

VCBL-S4 140x130x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm